



(E)

ÉLECTRICITÉ

Modèle T40
 1-phase, 3-câble, 50Hz, 240V, 10A
 Toutes les machines sont livrées avec un câble en caoutchouc de 5 mètres y compris la prise CEE. Le marquage indique où poser le câble afin que celui-ci sorte de la machine.

(V)

CONNEXION À LA VENTILATION

Le ventilateur est connecté au réseau d'assainissement, au biofiltre ou au tuyau de ventilation placée au-dessus du toit. Le marquage indique le de raccordement au ventilateur pour un tuyau d'égout de ø110mm.

NE PAS REPRODRE L'ÉCHELLE DATE: 200-06-01

TITRE:
 Susteco AB

Big Hanna / ALEtruman
 modèle T40

DWG NR.
 Utilisation_T40r0_fr

A4