



(E)

ÉLECTRICITÉ

Modèle T60, T75 et T120
 3-phase, 5-câble, 50Hz, 400V, 10A
 Toutes les machines sont livrées avec un câble en caoutchouc de 5 mètres y compris la prise CEE. Le marquage indique où poser le câble afin que celui-ci sorte de la machine.

(V)

CONNECTION À LA VENTILATION

Le ventilateur est connecté au réseau d'assainissement, au biofiltre ou au tuyau de ventilation placée au-dessus du toit. Le marquage indique le de raccordement au ventilateur pour un tuyau d'égoût de ø110mm.

NE PAS REPRODUIRE L'ÉCHELLE

DATE: 2008-11-21

Susteco AB

TITRE:

Big Hanna / ALEtrumman Utilisation du modèles T60, T75 et T120

DWG NO.

Utilisation_T60_T75_T120r0_fr

A4

L'ÉCHELLE:020

1 DF 1